

商品説明

品名 くさびチャック 型式 GW-2K2


仕様

耐荷重 2 kN 最大試料寸法 厚み 3.5mm 幅 23mm
重量 580 g

※ 硬度の高いものはチャックできません。

※ 上下で使用する場合は、1対が必要です。

商品内容



※ロードセル及びベース側のネジサイズによっては、変換ネジ（別売品）が必要です。

取付け方法

荷重検出側

- ①ロードセルの受感部に変換ネジまたは M10-L40 セットスクリューを取り付ける。
- ②ロードセルの受感部に M10 ナットを取り付ける。
- ③ロードセルにくさびチャックを取り付ける。
- ④向きを合わせ、ナットを締めて固定する。

注意) ロードセルの受感部には不用意に力を加えないでください。

スタンド側

- ①スタンドの試料固定テーブルの中央に M10-L40 セットスクリューを取り付ける。
- ②くさびチャックを試料固定テーブルにセットする。
- ③ワッシャ SW ナットの順に取り付ける。
- ⑤向きや位置を合わせ、ナットを締めて固定する。

注意) 上下チャックの芯が合っていないと測定誤差の要因になります。

